

Garant
VBGT 110301, Nuance: HU7310


Données de commande

N° commande	261220 HU7310
GTIN	4045197696205
Classe d'article	21G

Description technique

Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Brise-copeaux	AM
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,1 mm
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Application principale	N
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 m/min
Nuance	HU7310
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Revêtement	non revêtu

Code ISO plaquette	VBGT 110301
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage