

Garant**Pack promotionnel RDHX 12T3 MOTN, HB7515, 50 pièces****Données de commande**

N° commande	GG2147 ST1400
GTIN	4069515046688
Classe d'article	GGN

Description**Adapté(s) pour:**

Fraises à copier et surfacer GARANT 212145 - 212160.

Contenu:

50 x 212273 ST1400

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Description technique

Code ISO plaquette	RDHX 12T3 MOTN
Type d'outils	Carbure
Type	ST1400
Sommaire	50 pc.
Nuance	HB7515
Avance f_z par dent	0,22 mm
Nombre de changements/dents	1

Type de produit

Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	430 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	330 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	270 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	230 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	300 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	210 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	230 m/min	K
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2147 ST1400