

**VBMT 160408, Nuance: CA510****Données de commande**

N° commande	261184 CA510
GTIN	4960664699872
Classe d'article	25E

**Description**

VBMT 160408 CA510 Nuance: CA510

Brise-copeaux: HQ

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 140 - 450 m/min

**Description technique**

Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	HQ
Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	140 - 450 m/min
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2 mm

Nuance	CA510
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 160408
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage