

**Garant****VB. T 160408, Nuance: HB7020**

## Données de commande

N° commande	261234 HB7020
GTIN	4045197699817
Classe d'article	21G

## Description

VB. T 160408 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/trVitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 350 m/min

## Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 350 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	P
Brise-copeaux	SM
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 160408
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage