

Garant**Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 20/16mm****Données de commande**

N° commande	261308 20/16
GTIN	4045197653772
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	15 mm
Code ISO porte-outils	SVHCR/L 2020K16
Taille plaquette	16 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1604..
Taille de queue	20 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Sous-plaquette	269005 8
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Longueur totale L	125 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Sous-plaquette Type 8	269005 8
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500