

HOLEX®
Mandrin Weldon, type AD, SA 50 A = 100, Ø serrage D1: 14 mm

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 300340 14 |
| GTIN | 4045197144133 |
| Classe d'article | 32A |

Description
Exécution:

Avec alésage Balluffchip.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308810 – 308830.

Norme: DIN 6359

Norme de porte-outils: DIN 69871

Norme de porte-outils: ISO 7388-1

Forme: AD

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min⁻¹

Précision de concentricité: ≤ 3 µm

Ø ext. D: 44 mm

Vis de serrage de rechange 309900: 12

Description technique

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Ø serrage D ₁ | 14 mm |
| Vis de serrage de rechange 309900 | 12 |
| Ø ext. D | 44 mm |
| Support | SA 50 A = 100 |
| Norme | DIN 6359 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Norme de porte-outils | DIN 69871 |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-1 |
| Forme | AD |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm |
| Méthode d'usinage | HPC |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 50 SA | 308810 50 |
| Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 50 | 308605 50 |
| Tirette étanche Pour cône 50 | 308660 50 |
| Clé de serrage pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 50 SA | 308820 50 |
| Tirette 45° étanche Pour cône 50 | 308760 50 |
| Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50 | 308740 50 |
| Tirette 60° étanche Pour cône 50 | 308785 50 |
| Tirette Type B Pour cône 50 | 308640 50 |
| Tirette 45° étanche Pour cône 50 | 308765 50 |
| Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50 | 308700 50 |
| Tirette Type A Pour cône 50 | 308600 50 |
| Tirette étanche, type B Pour cône 50 | 308620 50 |
| Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50 | 308720 50 |
| Tirette étanche, type A Pour cône 50 | 308610 50 |
| Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50 | 308615 50 |
| Clé de serrage pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 50 SA | 308830 50 |

| | |
|--|-----------|
| Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 50 SA | 308812 50 |
| Tirette étanche, type B Pour cône 50 | 308650 50 |
| Tirette 90° étanche Pour cône 50 | 308795 50 |
| Tirette 90° étanche Pour cône 50 | 308790 50 |