



Colle bicomposante, ID fabricant: DP110



Données de commande

N° commande	083374 DP110
GTIN	4054596676824
Classe d'article	08M

Description

Exécution:

Colle bicomposante élastique pour un travail rapide et aisé et des assemblages fixes et durables. Durcit à température ambiante. Pour le collage de métaux, plastiques durs, bois, surfaces revêtues par poudre et matériaux composites à base de fibres.

Utilisation:

Utiliser les pistolets de dosage manuels 083373 réf. PISTOLE avec les pistons d'avance 083375 réf. KOLBEN3 et les embouts mélangeurs 083383 réf. MIXER.

Description technique

Résistance à la traction et au cisaillement	17 N/mm ²
Référence fabricant	DP110
Viscosité dynamique	65000 mPas
Température de traitement	20 °C
Propriété	résistant aux intempéries
Propriété	résistant à l'eau

Fiche technique

Propriété	élastique
Forme	liquide
Couleur	translucide
pour matériau	Métal
pour matériau	Céramique
pour matériau	Bois
pour matériau	Plastique
pour matériau	Béton
Plage de températures	-55 °C
Résistance à la traction	0,71 N/mm ²
Contenance	50 g
Base chimique	Résine époxy
Température de stockage	15 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Dureté suivant Shore A	40
Densité	1,08 g/cm ³
Utilisable après	20 - 30 min
Maniabilité après	8 - 10 min
Ecart maximal	0,15 mm
résistant aux chocs et aux vibrations	non
Résistance au chevauchement	17 N/mm ²
Type de produit	Colle bicomposante

Accessoires

Accessoires de collage bicomposante Exécution KOLBEN3	083375 KOLBEN3
Pistolets de dosage manuels Conception PISTOLE	083373 PISTOLE
Embout mélangeur bicomposant Jeu de 36 pièces Exécution MIXER	083383 MIXER

