

Garant**Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 25/16mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 261317 25/16 |
| GTIN | 4045197653949 |
| Classe d'article | 21T |

Description technique

| | |
|--|---------------------------------|
| Vis pour sous-plaquette | 269013 2 |
| Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre | 12,5 mm |
| Longueur totale L porte-outils neutre | 150 mm |
| Code ISO porte-outils | SVVCN 2525M16 |
| Plaquette adaptée | VC.. 1604.. |
| Longueur de col L ₁ porte-outils neutre | 38 mm |
| Taille plaquette | 16 mm |
| Taille de queue | 25 mm |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 2 |
| Sous-plaquette | 269005 8 |
| Norme | Norme usine |
| Type d'utilisation | neutre |
| Arrosage interne | non |
| Angle d'attaque κ | 72,5 degré |
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur |
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur |

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur |
| Type de produit | Porte-outils à vis |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Vis pour sous-plaquette Type 2 | 269013 2 |
| Jeu de vis pour plaquettes Type 22 | 269028 22 |
| Jeu de vis pour plaquettes Type 2 | 269028 2 |
| Sous-plaquette Type 8 | 269005 8 |
| PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15 | 674248 TX15 |
| Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659957 500 |