

LOCTITE.**Colle instantanée, 20 g, ID fabricant: 454**

Données de commande

N° commande	083352 454
GTIN	5010266454160
Classe d'article	04L

Description

Exécution:

Utilisation universelle pour l'assemblage de divers matériaux. Durcissement rapide et assemblages propres, quasi invisibles. Durcissement sous l'effet de l'humidité ambiante.

Utilisation:

Gel - colle minute universelle Convient pour la **plupart des matériaux**. Ne goutte pas, idéal pour les applications sur des surfaces verticales ou à l'envers.

Remarque(s):

Non livrable dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Description technique

Référence fabricant	LOCTITE 454
Résistance à la traction et au cisaillement	20,9 N/mm ²
Maniabilité après	5 - 10 s
Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Viscosité dynamique	150 - 450 mPas

Température de stockage	2 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Couleur	transparent
pour matériau	Cuir
pour matériau	Métal
pour matériau	Papier
pour matériau	Bois
pour matériau	Plastique
pour matériau	Carton
pour matériau	Elastomère
pour matériau	Matériaux poreux
Classe de marchandise dangereuse	9
Propriété	Colle anaérobie
Propriété	ne pénètre pas
Plage de températures	-40 °C
Forme	Gel
Base chimique	Cyanoacrylate d'éthyle
Densité	1,05 g/cm ³
Contenance	20 ml
Ecart maximal	0,15 mm
Attribut des noms de produit	20 g
Type de produit	Colles instantanées