

Garant
VC. T 110304, Nuance: HB7020


Données de commande

N° commande	261454 HB7020
GTIN	4045197699824
Classe d'article	21G

Description

VC. T 110304 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	SM
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm

Application principale	P
Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VCMT 110304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage