

LOCTITE**Produit de jointoyage, 50 ml, ID fabricant: 660**

Données de commande

N° commande	083341 660
GTIN	3255460146868
Classe d'article	04L

Description

Exécution:

Dans la technique de fabrication d'assemblage, deux pièces ou plus sont raccordées les unes aux autres. Lors de l'utilisation de la colle, toute la surface d'assemblage est utilisée pour un raccord fixe. Une transmission élevée de la force et des charges dynamiques sont possibles (résistance élevée au cisaillement).

Utilisation:

Quick Metal – Grand pouvoir de remplissage, idéale pour la réparation d'éléments de construction. Pour la préparation, utiliser l'activateur 083393.

Remarque(s):

D'abord prétraiter les surfaces avec les nettoyants universels 083391 et 083392.

Description technique

Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Référence fabricant	LOCTITE 660
Maniabilité après	15 min
pour matériau	Acier

Ecart maximal	0,5 mm
pour applications	Réparation
pour applications	Jointoyage
Température de stockage	8 - 21 °C
Forme	pâteux
Contenance	50 ml
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Viscosité dynamique	150000 - 350000 mPas
Propriété	thixotrope
Base chimique	Méthacrylate d'uréthane
Couleur	argent
Plage de températures	-55 - 150 °C
Point d'éclair	93 °C
Utilisable après	1 h
Démontage	uniquement par chauffage
Classe de résistance	Très fort
Densité	1,098 g/cm ³
Attribut des noms de produit	50 ml
Type de produit	Produit de jointoyage

Accessoires

Pompe à main péristaltique avec jeu d'aiguilles de dosage
Pour taille de récipient 50 ml

083344 50