

LOCTITE.**Produit de jointoyage, 250 ml, ID fabricant: 648**

Données de commande

N° commande	083343 648
GTIN	4058093009161
Classe d'article	04L

Description

Exécution:

Dans la technique de fabrication d'assemblage, deux pièces ou plus sont raccordées les unes aux autres. Lors de l'utilisation de la colle, toute la surface d'assemblage est utilisée pour un raccord fixe. Une transmission élevée de la force et des charges dynamiques sont possibles (résistance élevée au cisaillement).

Utilisation:

Produit de jointoyage universel, thermorésistance élevée. Idéal pour les roulements, arbres, etc.

Remarque(s):

D'abord prétraiter les surfaces avec les nettoyeurs universels 083391 et 083392.

Description technique

Signalisation des substances dangereuses	GHS05: Corrosif
Signalisation des substances dangereuses	SGH07 Attention
Référence fabricant	LOCTITE 648
Maniabilité après	10 min
Couleur	Vert

Couple initial de décollement min.	29 Nm
Contenance	250 ml
Température de stockage	8 - 21 °C
Base chimique	Méthacrylate d'uréthane
Propriété	fluorescent sous la lumière UV
Propriété	résistant à l'huile
pour applications	Ajustement serré ou avec jeu
pour applications	Jointoyage
Viscosité dynamique	450 - 550 mPas
Forme	liquide
Ecart maximal	0,15 mm
pour matériau	Acier
Plage de températures	-75 - 180 °C
Point d'éclair	93,3 °C
Utilisable après	3 h
Démontage	uniquement par chauffage
Classe de résistance	Très fort
Attribut des noms de produit	250 ml
Type de produit	Produit de jointoyage