

Garant
Porte-outils à vis eco, droite, Carré / plaquette L: 25/16mm

Données de commande

N° commande	271991 25/16
GTIN	4045197654458
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Livraison:

Avec sous-plaquette 1,5°.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900 – 319886.

Arrosage interne: oui

Largeur fonctionnelle L₄: 25 mm

Longueur de tête L₁: 30 mm

Longueur totale L: 101,5 mm

Vis de serrage pour plaquette de filetage: 279810 2

Sous-plaquette 1,5°: 272600 1,5

Vis de serrage pour sous-plaquette: 279824 1

Description technique

Longueur de tête L ₁	30 mm
Vis de serrage pour plaquette de filetage	279810 2
Taille de queue	25 mm

Convient pour dim. plaquette	16 mm
Sous-plaquette 1,5°	272600 1,5
Vis de serrage pour sous-plaquette	279824 1
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Longueur totale L	101,5 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 1	279824 1
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Vis de serrage Type 2	279810 2
Sous-plaquette pour porte-outils Angle d'inclinaison 1,5 degré	272600 1,5
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis de serrage	272500