

**HOLEX®**
**Mandrin porte-fraises Type A, SA 50 court, Ø mandrin d1: 22 mm**

**Données de commande**

N° commande	301100 22
GTIN	4045197145796
Classe d'article	32A

**Description**
**Exécution:**

- **A partir de l'arbre Ø 40, 4 taraudages pour le blocage de fraises suivant DIN 2079.**
- **Queue conique, tenon d'entraînement et surfaces de contact rectifiées.**
- **Série courte.**
- **Surface de contact agrandie.**
- **Avec alésage Balluffchip.**

**Livraison:**

Avec vis de serrage de fraise.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308810 – 308830, clé spéciale 309840.

Norme: DIN 6357

Norme de porte-outils: DIN 69871

Norme de porte-outils: ISO 7388-1

Forme: A

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min<sup>-1</sup>

Précision de concentricité: ≤ 6 µm

Longueur de col cote A: 35 mm

Ø ext. D: 48 mm

Longueur mandrin de fraisage L<sub>4</sub>: 19 mm

Vis de serrage de fraise de rechange 309860: 22

Clé spéciale adaptée 309840: 22

**Description technique**

Ø mandrin d <sub>1</sub>	22 mm
Longueur mandrin de fraisage L <sub>4</sub>	19 mm
Longueur de col cote A	35 mm
Clé spéciale adaptée 309840	22
Vis de serrage de fraise de rechange 309860	22
Ø ext. D	48 mm
Support	SA 50 court
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	DIN 69871
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC

## Accessoires

Clé de serrage pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 50 SA	308830 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308650 50
Clé de serrage pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 50 SA	308820 50
Tirette étanche Pour cône 50	308660 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Clé spéciale Pour Ø mandrin 50 mm	309840 50
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 50 SA	308810 50
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 50	308605 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50

Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
Tirette étanche, type A Pour cône 50	308610 50
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 22 mm	309860 22
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 50 SA	308812 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308700 50
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 50 mm	309860 50
Clé spéciale Pour Ø mandrin 22 mm	309840 22
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tirette Type B Pour cône 50	308640 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tirette Type A Pour cône 50	308600 50