


**CCMW 09T302, KBN25M, Type: ME**

**Données de commande**

N° commande	265628 ME
GTIN	4960664528806
Classe d'article	25H

**Description**
**Exécution:**

Plaquettes CBN avec revêtement MEGACOAT. MultiEdge; 2 arêtes par plaquette.

Nuance: KBN25M

Type d'arête de coupe: ME

Prof. coupe  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Avance f: 0,08 - 0,15 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 200 m/min

**Description technique**

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 200 m/min
Rayon d'angle	0,2 mm
Avance f	0,08 - 0,15 mm/tr
Type d'arête de coupe	ME
Prof. coupe $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Condition de coupe	Continue

Nuance	KBN25M
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	CBN
Code ISO plaquette	CCMW 09T302
Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	KBN25M
Type de produit	Plaquette pour tournage

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Continue	moyennement adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		