

**Garant****Plaquette de tronçonnage neutre, HU7310, Largeur de gorge w: 2,2mm****Données de commande**

N° commande	273310 2,2
GTIN	4045197600837
Classe d'article	21J

**Description****Utilisation:**

Pour lames de tronçonnage 273551 – 273558.

**Description technique**

Largeur de gorge w	2,2 mm
Avance f	0,07 mm/tr
Rayon d'angle	0,2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Revêtement	non revêtu
Application principale	N
Condition de coupe	Continue
Nuance	HU7310
Nombre de changements/dents	1
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	adaptée	300 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	300 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	230 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		