

Garant**CCGT 120404 FN, PCD, Type d'arête de coupe: TWM****Données de commande**

N° commande	265827 TWM
GTIN	4045197449016
Classe d'article	21L

Description**Exécution:**

PCD – Diamant polycristallin, grain fin. Usinage général, arêtes de coupe robustes pour volumes enlevés importants.

Utilisation:

Pour l'aluminium, les alliages d'aluminium, les métaux non ferreux, les plastiques, les matériaux composites, les alliages de titane et les métaux frittés.

Angle de coupe: 6 degré

Nuance: PCD

Type d'arête de coupe: TWM

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f : 0,05 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c pour alu < 10 % Si: 400 - 3500 m/min

Vitesse de coupe v_c pour métaux non ferreux: 300 - 2200 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c pour PRFV(C)	400 - 900 m/min
Vitesse de coupe v_c pour alu < 10 % Si	400 - 3500 m/min

Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Type d'arête de coupe	TWM
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c pour métaux non ferreux	300 - 2200 m/min
Avance f	0,05 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Nuance	PCD
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	PCD
Code ISO plaquette	CCGT 120404 FN
Nombre de changements/dents	1
Attribut des noms de produit	PCD
Angle de coupe	6 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage