

Garant
Plaquette de tronçonnage / rainurage, HU7310, Largeur de gorge w: 2,5mm

Données de commande

N° commande	273697 2,5
GTIN	4045197580412
Classe d'article	21L

Description

Plaquette de tronçonnage / rainurage 2,5 mm Tolérance largeur gorge w: $\pm 0,03$ mm
 Avance f: 0,06 - 0,17 mm/tr

Description technique

Largeur de gorge w	2,5 mm
Tolérance largeur gorge w	$\pm 0,03$ mm
Avance f	0,06 - 0,17 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Revêtement	non revêtu
Application principale	N
Application secondaire	Ti
Condition de coupe	Continue
Nuance	HU7310
Rayon d'angle R	0,2 mm
Nombre de changements/dents	2

Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	350 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	350 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	50 m/min	S
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		