

**Garant****Plaquette pour usinage de gorges Finition, CU7025, Largeur de gorge w: 5mm****Données de commande**

N° commande	273720 5
GTIN	4045197579096
Classe d'article	21J

**Description technique**

Tolérance largeur gorge w	$\pm 0,04$ mm
Largeur de gorge w	5 mm
Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,7 - 2,6 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Cermet
Revêtement	non revêtu
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Nuance	CU7025
Rayon d'angle R	0,4 mm
Nombre de changements/dents	2
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	210 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	170 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	140 m/min	P
Continue	adaptée		
à sec	adaptée		