

Garant
Porte-outils pour outils à gorge eco, droite, Largeur de queue / largeur de gorge w: 32/4mm

Données de commande

N° commande	273755 32/4
GTIN	4045197531599
Classe d'article	21W

Description
Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

A partir d'une largeur de gorge de 6 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner à t_{max} ($5 \times$ la largeur de gorge), ce qui peut entraîner des stries. Sans stries jusqu'à $t = 24,5 \text{ mm}$.

Description technique

Largeur de gorge w	4 mm
Profondeur de coupe t_{max}	20 mm
Vis	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Longueur de tête L_1	40 mm
Largeur fonctionnelle L_4	26,5 mm
Longueur totale L	170 mm
Largeur queue b	32 mm
Type d'utilisation	droite

Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX30	674248 TX30
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Vis de blocage Type 7	279815 7
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600