


**CNMA 120412, BUX220, Type d'arête de coupe: M**

**Données de commande**

N° commande	255582 M
GTIN	4045197817631
Classe d'article	22I

**Description**
**Exécution:**

- **Modèle à usage unique.**
- **Une arête.**

**Remarque(s):**

Autres formes de plaquettes, tailles et rayons d'angle disponibles sur demande.

Nuance: BUX220

Type d'arête de coupe: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,1 - 0,5 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 200 m/min

**Description technique**

Prof. coupe $a_p$	0,1 - 0,5 mm
Rayon d'angle	1,2 mm
Type d'arête de coupe	M
Nuance	BUX220

Condition de coupe	Continue
Avance f	0,1 - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 200 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	CBN
Code ISO plaquette	CNMA 120412
Nombre de changements/dents	1
Attribut des noms de produit	BUX220
Type de produit	Plaquette pour tournage