

Garant
Outil de perçage et de tournage «5 en 1» 1,5×D, à droite, Ø DC: 20mm

Données de commande

N° commande	268463 20
GTIN	4045197470058
Classe d'article	21X

Description
Exécution:

Avec arrosage interne.
Queue cylindrique.

Utilisation:

Dressage, tournage longitudinal, perçage, tournage longitudinal intérieur, lamage.

Remarque(s):

- **Choisir les rayons d'angle aussi grands que possible.**
- **Lors du perçage, toujours utiliser l'arrosage interne (min. 5 bars).**

Description technique

Tolérance Ø alésage D	0/+0,33 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 35
Ø queue D _s	25 mm
Plaquettes 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Ø nom. D	20 mm
Long. utile L ₁	30 mm
Longueur totale L	150 mm
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 35	269028 35
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX20	674248 TX20
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500