

Garant
Outil de perçage et de tournage «5 en 1» 2,25×D, à droite, Ø DC: 20mm


Données de commande

N° commande	268467 20
GTIN	4045197470171
Classe d'article	21X

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.

Queue cylindrique **avec collerette**.

Utilisation:

Dressage, tournage longitudinal, perçage, tournage longitudinal intérieur, lamage.

Remarque(s):

- **Choisir les rayons d'angle aussi grands que possible.**
- **Lors du perçage, toujours utiliser l'arrosage interne (min. 5 bars).**

N'utiliser l'outil de perçage et de tournage **dans les aciers de construction et les aciers inoxydables à copeaux longs que jusqu'à 1,5×D.**

Description technique

Plaquettes 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 35
Tolérance Ø alésage D	0/+0,33 mm
Ø nom. D	20 mm
Ø queue D _s	25 mm
Long. queue L _s	56 mm
Long. utile L ₁	45 mm
Ø d ₂	32 mm

Longueur de col L _A	56 mm
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 35	269028 35
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX20	674248 TX20
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500