

Garant**SCMT 09T308, Nuance: HB7120-1**

Données de commande

N° commande	260763 HB7120-1
GTIN	4045197818607
Classe d'article	21G

Description

SCMT 09T308 HB7120-1 Rayon d'angle: 0,8 mm

Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Description technique

Condition de coupe	Continue
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Brise-copeaux	VM
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HB7120-1
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 m/min

Application principale	M
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SCMT 09T308
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage