

Garant**Outil de perçage et de tournage «5 en 1» 1,5xD, Gauche, Ø DC: 10mm****Données de commande**

N° commande	268464 10
GTIN	4045197470089
Classe d'article	21X

Description**Exécution:**

Avec arrosage interne.

Queue cylindrique.

Utilisation:

Dressage, tournage longitudinal, perçage, tournage longitudinal intérieur, lamage.

Remarque(s):

- **Choisir les rayons d'angle aussi grands que possible.**
- **Lors du perçage, toujours utiliser l'arrosage interne (min. 5 bars).**

Description technique

Ø nom. D	10 mm
Tolérance Ø alésage D	0/+0,22 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 31
Plaquettes 268472 – 268496	WCHX 05T1..
Ø queue D _s	12 mm
Long. utile L ₁	15 mm
Longueur totale L	90 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 31	269028 31
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500
