

Garant
VC.T 110304, Nuance: HB7120-1


Données de commande

N° commande	261366 HB7120-1
GTIN	4045197818874
Classe d'article	21G

Description

VC.T 110304 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 290 m/min

Description technique

Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 m/min
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VS
Nuance	HB7120-1
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm

Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VCMT 110304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage