

**Garant****CC.T 09T302, Nuance: HB7140-1**

## Données de commande

N° commande	260056 HB7140-1
GTIN	4045197818966
Classe d'article	21G

## Description

CCMT 09T302 HB7140-1 Nuance: HB7140-1  
Brise-copeaux: VS  
Tolérance: ZA  
Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr  
Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 260 m/min

## Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB7140-1
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Brise-copeaux	VS
Application principale	M
Rayon d'angle	0,2 mm

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 260 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T302
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage