

**Garant**
**CC.T 09T304, Nuance: HB7140-1**


## Données de commande

N° commande	260058 HB7140-1
GTIN	4045197818973
Classe d'article	21G

## Description

CC.T 09T304 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VS

Tolérance: ZA

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 260 m/min

## Description technique

Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	HB7140-1
Application principale	M
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 260 m/min
Brise-copeaux	VS

Prof. coupe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage