

Garant
CCMT 09T308, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	260060 HB7140-1
GTIN	4045197818980
Classe d'article	21G

Description

CCMT 09T308 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VS

Tolérance: ZA

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 260 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Brise-copeaux	VS
Nuance	HB7140-1
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 260 m/min
Application principale	M
Rayon d'angle	0,8 mm

Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage