

Garant**Outil de perçage et de tournage «5 en 1» 1,5xD, à droite, Ø DC: 8mm****Données de commande**

N° commande	268463 8
GTIN	4045197468475
Classe d'article	21X

Description**Exécution:**

Avec arrosage interne.
Queue cylindrique.

Utilisation:

Dressage, tournage longitudinal, perçage, tournage longitudinal intérieur, lamage.

Remarque(s):

- **Choisir les rayons d'angle aussi grands que possible.**
- **Lors du perçage, toujours utiliser l'arrosage interne (min. 5 bars).**

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 30
Ø nom. D	8 mm
Ø queue D _s	12 mm
Tolérance Ø alésage D	0/+0,22 mm
Plaquettes 268472 – 268496	WCHX 0401..
Long. utile L ₁	12 mm
Longueur totale L	80 mm
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX6	674248 TX6
Jeu de vis pour plaquettes Type 30	269028 30
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200