

Garant
CC. T 060202, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	260140 HB7140-1
GTIN	4045197819017
Classe d'article	21G

Description

CC. T 060202 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 230 m/min

Description technique

Brise-copeaux	VM
Nuance	HB7140-1
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm
Application principale	M

Rayon d'angle	0,2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 060202
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage