

Garant
DC. T 11T304, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	260359 HB7140-1
GTIN	4045197819116
Classe d'article	21G

Description

DC. T 11T304 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 260 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 260 m/min
Application principale	M
Nuance	HB7140-1
Brise-copeaux	VS
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage