

**Garant**
**DC. T 11T308, Nuance: HB7140-1**


### Données de commande

N° commande	260361 HB7140-1
GTIN	4045197819123
Classe d'article	21G

### Description

DC. T 11T308 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 260 m/min

### Description technique

Nuance	HB7140-1
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Application principale	M
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 260 m/min

Brise-copeaux	VS
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage