

**Garant**
**SCMT 09T308, Nuance: HB7140-1**


## Données de commande

N° commande	260763 HB7140-1
GTIN	4045197819253
Classe d'article	21G

## Description

SCMT 09T308 HB7140-1 Rayon d'angle: 0,8 mm

Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

## Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Brise-copeaux	VM
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	M
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HB7140-1
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 230 m/min

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SCMT 09T308
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage