

**Garant****VC.T 160408, Nuance: HB7140-1**

## Données de commande

N° commande	261374 HB7140-1
GTIN	4045197819499
Classe d'article	21G

## Description

VC.T 160408 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 260 m/min

## Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 260 m/min
Nuance	HB7140-1
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VS
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rayon d'angle	0,8 mm

Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VCMT 160408
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage