

**Garant****WCHX 090304, Type: SM**

## Données de commande

N° commande	268488 SM
GTIN	4045197470782
Classe d'article	21K

## Description

### Adapté(s) pour:

Outils de perçage 268463 – 268468, réf. 18.

Pour Ø d'outil  $D_c$ : 18 mm

Nuance: HB7120

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 110 - 220 m/min

Vitesse de coupe  $v_c$  Application secondaire: 110 - 140 m/min

## Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	110 - 220 m/min
Application principale	P
Type	SM
Vitesse de coupe $v_c$ Application secondaire	110 - 140 m/min
Application secondaire	M
Rayon d'angle	0,5 mm
Nuance	HB7120
Type d'outils	Carbure

Code ISO plaque	WCHX 090304
Nombre de changements/dents	3
Pour Ø d'outil D <sub>c</sub>	18 mm
Type de produit	Plaque pour tournage