

Garant**Barre d'alésage pour usinage de gorges, Gauche, Ø queue DS / largeur de gorge w: 16/2mm****Données de commande**

N° commande	273791 16/2
GTIN	4045197525031
Classe d'article	21W

Description**Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Description technique

Largeur de gorge w	2 mm
Ø pré-perçage min. D_{\min}	23 mm
Déport L_3	14,5 mm
t_{\max} Usinage intérieur	6 mm
Vis	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Longueur totale L	180 mm
Longueur de col L_1 porte-outils en retrait	30 mm
Ø queue D_s	16 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Vis de blocage Type 9	279815 9
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX25	674248 TX25
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600