

Mitutoyo**Pied à coulisse numérique avec système AOS et sortie de données, Plage de mesure: 200mm****Données de commande**

N° commande	412642 200
GTIN	4946368668048
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Le résultat de mesure est affiché avec des chiffres bien lisibles (hauteur 9 mm). Le système de mesure électromagnétique **AOS (Advanced Onsite Sensor)** offre une protection accrue contre l'eau et la poussière.

- **Règle absolue, mise à zéro superflue, par conséquent une mesure plus rapide et plus sûre.**
- **Faible consommation électrique (20000 heures en utilisation continue), affichage de contrôle de la pile.**

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données 497080 et 497100 avec touche de données.

Couvercle de compartiment à piles 412239 réf. B.

Description technique

Jauge de profondeur disponible	oui
Autonomie	20000 h
Etalonnage	A1
Longueur de bec	50 mm
Hauteur des chiffres affichage LCD	9 mm
Norme	ISO 13385

Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,4
Lecture	0,01 mm
Plage de mesure	0 - 200 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Nombre de piles incluses	1
Type de pile	Pile bouton
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE	±0,02 mm
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface USB
Technique de mesure de l'instrument de mesure	Procédé inductif électromagnétique
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200

Accessoires

Emetteur Type S1	498966 S1
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Câble de connexionavec touche de données Type D1	497100 D1
Câble de connexion Type USB2	497080 USB2
Support de jauge de profondeur, métallique avec 2 vis	412120

Câble de connexionavec touche de données Type D2	497100 D2
Câble de connexion Type D1	497080 D1
Câble de connexion Type D2	497080 D2
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Câble de connexionavec touche de données Type USB2	497100 USB2
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Batteriefachdeckel Type B	412239 B