

Garant**WCHX 070308, Type: ALU**

Données de commande

N° commande	268486 ALU
GTIN	4045197470706
Classe d'article	21K

Description

Adapté(s) pour:

Outils de perçage 268463 – 268468, réf. 15.

Pour Ø d'outil D_c: 15 mm

Nuance: HU70AL

Vitesse de coupe v_c Application principale: 300 - 600 m/minVitesse de coupe v_c Application secondaire: 180 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Application secondaire	K
Type	ALU
Application principale	N
Vitesse de coupe v _c Application secondaire	180 m/min
Vitesse de coupe v _c Application principale	300 - 600 m/min
Nuance	HU70AL
Type d'outils	Carbure

Code ISO plaquette	WCHX 070308
Nombre de changements/dents	3
Pour Ø d'outil D _c	15 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage