

**Garant****Module de serrage fixe, Pour type: 0****Données de commande**

N° commande	361105 0
GTIN	4045197848932
Classe d'article	310

**Description****Exécution:**

Toutes les surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.

L'étau 5 axes est un système modulaire. Principaux composants: modules de serrage 361105 – 361110, rails de base 361115, broche 361119, rallonges de broche 361120 et mors rapportés 361123 – 361137.

**Adapté(s) pour:**

Rails de base 361115, broche 361119 et mors rapportés 361123 – 361138.

**Accessoire(s):**

Clé 6 pans avec poignée en T 627424 réf. 5 et clé dynamométrique 656050 réf.120.

**Remarque(s):**

Pour les vis de fixation, une douille tournevis 6 pans est nécessaire (type 0 = ouv. de 8, type 1, 1S +2 = ouv. de 10).

Une douille tournevis de 5 est nécessaire pour le blocage du module fixe sur le rail.

**Description technique**

Largeur B	100 mm
H <sub>1</sub>	85 mm

Longueur L	100 mm
Poids	4,5 kg
Hauteur H	108 mm
Pour code couleur	Xpent0
Série	Xpent
Type de produit	Elément de serrage