



Etau de contrôle et de rectification avec vis, Largeur mors A: 125mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 363550 125 |
| GTIN | 4045197313584 |
| Classe d'article | 38F |

Description

Exécution:

· **Acier trempé; rectifié avec précision sur toutes les faces.**

Utilisation sur 4 faces différentes (base, frontale et latérale).

Avec **prisme rodé** horizontalement.

Fonctionnement:

Système auto-plaqueur vers le bas – Le mors mobile est tiré vers le bas sous l'effet de la pression de serrage, l'arrachage de la pièce est exclu lors de l'usinage.

Utilisation:

Pour **l'usinage précis et le contrôle précis.**

Précision:

0,003 mm / 100 mm (précision du système).

Livraison:

Manivelle incluse.

Description technique

| | |
|-------------------------|---------|
| Poids | 14,5 kg |
| Longueur totale a | 300 mm |
| Plage de serrage max. b | 160 mm |
| Largeur mors A | 125 mm |
| Hauteur mors C | 43 mm |

| | |
|------------------|-------------------|
| Largeur totale B | 125 mm |
| Type de produit | Etaux de contrôle |