


**Faux plateau de mandrin à cône court DIN 55027, Ø d1 / cône: 315/8mm****Données de commande**

N° commande	317500 315/8
GTIN	4019208033549
Classe d'article	33R

**Description****Exécution:**

Entièrement usinés du côté machine, dressés côté mandrin.

**Utilisation:**

**Pour montage ultérieur** sur mandrin de tour avec centrage cylindrique suivant DIN 6350 A. Les **mandrins de tour avec cône court incorporé sont préférables du fait de leur porte-à-faux réduit.**

Pour broches **DIN 55027** ou ISO 702/III (identique à l'ancienne norme **DIN 55022**) avec goujons filetés et écrous à embase.

**Matière(s):**

Acier C45

**Description technique**

Epaisseur B	26 mm
Ø cône d <sub>2</sub>	139,735 mm
Nombre de goujons filetés	4
Ø ext. d <sub>1</sub>	315 mm

Dim. cône	8
Type de produit	Accessoires pour mandrins de tour