



Mandrin à pince ER VARIA, V4, pour taille de pinces de serrage ER: 25



Données de commande

N° commande	319803 25
GTIN	
Classe d'article	33E

Description

Avantage(s):

- **Changement rapide via un seul point de serrage, ce qui permet de changer d'outil sans risque de blessures.**
- **Les outils de coupe pré réglés se trouvent sur la machine.**
- **Modèle compact – Coûts unitaires réduits.**

Utilisation:

Principalement pour le perçage et le centrage.

Remarque(s):

Couple de serrage maximal pour VX3 et VX4 à 5,7 Nm, réalisable à l'aide de la clé dynamométrique adaptée 211750 réf. 5,7. Couple de serrage maximal de 10 Nm pour V5. Lors du desserrage des douilles, ne pas tourner au-delà de la butée.

Description technique

Longueur de col cote A	30 mm
Pour pinces ER	25
Ø ext. D	42 mm
Support	V4

Type de produit

Mandrins à pinces