

ALZMETALL
we drive productivity**Perceuse d'établi ALZTRONIC, Ø perçage max. dans l'acier: 6 mm****Données de commande**

N° commande	076560 6
GTIN	2050001755346
Classe d'article	03P

Description**Exécution:**

Perceuse d'établi à vitesse de rotation élevée, durable et précise.

- **Moteur c.a. 230 V, 50 Hz.**
- **Indication numérique de la vitesse de rotation.**
- **Réglage progressif de la vitesse de rotation.**
- **Rotation droite / gauche.**
- **Protection de broche pivotante avec sécurité électrique.**
- **Bouton-poussoir "coup de poing" (avec encliquetage) pour arrêt d'urgence.**
- **Garantie de 24 mois, garantie de livraison pendant 10 ans sur les pièces de rechange.**
- **Sans mandrin.**

Avec tête pivotante et réglable en hauteur.

Remarque(s):

Autres perceuses d'établi sur demande.

Référence fabricant: ALZTRONIC 6

Puissance absorbée: 540 W

Vitesse de rotation max.: 700 - 10000 min⁻¹

Porte-outils: B16

Ø taraudage max. dans l'acier: M6

Course de la broche: 40 mm

Description technique

Porte-à-faux	200 mm
Plaque de base machine, hauteur surface d'appui utile	240 mm
Course de la broche	40 mm
Ø taraudage max. dans l'acier	M6
Ø perçage max. dans l'acier	6 mm
Puissance absorbée	540 W
Plaque de base machine, largeur surface d'appui utile	300 mm
Réglage en hauteur de la tête	Volant
Ø colonne	50 mm
Référence fabricant	ALZTRONIC 6
Vitesse de rotation max.	700 - 10000 min ⁻¹
Ecart broche-plaque de base max.	250 mm
Porte-outils	B16
Poids	64 kg
Ecart broche-plaque de base min.	110 mm
Avance	manuel
Dim. nom. rain. T	12 mm
Nombre de rainures en T	2
Écartement des rainures T	80 mm