

# AEG

## Marteau perforateur, Type: KH28SXE



### Données de commande

N° commande	075620 KH28SXE
GTIN	4002395194377
Classe d'article	07A

### Description

#### Exécution:

- **Marteau perforateur multifonctions de 1010 W avec adaptateur FIXTEC, pour changement rapide entre le mandrin SDS-Plus et le mandrin à serrage rapide.**
- **Marteau-perforateur électropneumatique.**
- **Electronique de commande avec présélection progressive de la vitesse de rotation et de percussion.**
- **Friction de sécurité.**
- **Double engrenage planétaire.**
- **Stop de rotation et verrouillage du burin sur 16 positions pour travaux de burinage et de piquage.**
- **Stop de frappe pour le perçage et le vissage.**
- **Poignée Soft-Grip pour un confort d'utilisation maximal.**

#### Avantage(s):

Adaptateur FIXTEC pour mandrin SDS-Plus.

#### Livraison:

Avec adaptateur FIXTEC, mandrin à serrage rapide 1,5 – 13 mm, mandrin SDS-plus, poignée supplémentaire, butée de profondeur, valise de transport.

### Description technique

Poids	2,8 kg
Puissance absorbée	1010 W
Vitesse de rotation max. 1 <sup>ère</sup> vitesse	0 - 1500 min <sup>-1</sup>
Nombre de coups max.	5000 min <sup>-1</sup>
Vibrations maximales suivant EN	15,4 m/s <sup>2</sup>
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	28 mm
Energie de frappe	2,8 J
Référence fabricant	KH28SXE
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	30 mm
Queue	SDS Plus
Emballage	Valise
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
pour matériau	Pierre
pour matériau	Béton
pour matériau	Maçonnerie
Type de produit	Marteau combiné