

**HOLEX****Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N, non revêtu, Ø DC h8 (mm/pouces): 7,6****Données de commande**

N° commande	114030 7,6
GTIN	4045197850997
Classe d'article	12B

**Description****Exécution:**

**HOLEX CleverDrill:** Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Epaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

**Recommandation(s):****Profondeur de perçage maximale:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Remarque(s):****Produit succédant à 114050 et 114160.**

Réf. 13,2 – 20 : Avec queue détalonnée Ø 12,7 mm.

Arrosage interne: non

Norme: DIN 338

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée  $L_2$ : 63,6 mm

Longueur des goujures  $L_c$ : 75 mm

Longueur totale L: 117 mm

Ø queue  $D_s$ : 7,6 mm

Avance f dans l'acier < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm/tr

**Description technique**

Avance f dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/tr
Longueur des goujures $L_c$	75 mm

## Fiche technique

Nombre de dents Z	2
Norme	DIN 338
Tolérance Ø nominal	h8
Ø nom. D <sub>c</sub>	7,6 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L <sub>2</sub>	63,6 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	7,6 mm
Longueur totale L	117 mm
Angle de pointe	130 degré
Série	HOLEX CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Queue	Queue cylindrique
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adapté	80 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adapté	60 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adapté	50 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adapté	35 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adapté	32 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adapté	22 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	18 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adapté	30 m/min	K
CuZn	adapté	40 m/min	N
Huile	adapté		

## Fiche technique

av. arrosage max.

adapté