

Garant**Porte-outils eco, forme C2 axial, à gauche, Queue Ø d1: 25 mm****Données de commande**

N° commande	319111 25
GTIN	4045197528612
Classe d'article	31V

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

GARANT eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils de gorgeage du système GARANT eco – 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT eco –273651.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 58 mm

b₂: 33 mm

Largeur de queue b₃: 19 mm

h₅: 25 mm

Description technique

h ₂	22 mm
h ₅	25 mm
Queue Ø d ₁	25 mm
Code couleur queue VDI	VDI 25
h ₁	16 mm
b ₁	58 mm
l ₁	55 mm
b ₂	33 mm
h ₆	30 mm
Largeur de queue b ₃	19 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI