

Garant

Porte-outils eco, forme C4 axial, à gauche, Queue Ø d1: 40 mm



Données de commande

N° commande	319171 40
GTIN	4045197523815
Classe d'article	31V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

GARANT eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils de gorgeage du système GARANT eco – 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT eco – 273651.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: C

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

Largeur de queue b₃: 20,5 mm

h₅: 32,5 mm

Description technique

b ₂	42,5 mm
Largeur de queue b ₃	20,5 mm
Code couleur queue VDI	VDI 40
h ₂	34 mm
h ₁	25 mm
h ₆	48 mm
h ₅	32,5 mm
l ₁	85 mm
b ₁	85 mm
Queue Ø d ₁	40 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI