

**Garant**
**Porte-outils eco, forme C1 axial, à droite, Queue Ø d1: 50 mm**


## Données de commande

N° commande	319101 50
GTIN	4045197578785
Classe d'article	31V

## Description

### Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**GARANT eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils de gorgeage du système GARANT eco – 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT eco –273651.**

### Utilisation:

Pour carottage.

### Norme:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forme: C

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

Largeur de queue b<sub>3</sub>: 26 mm

h<sub>5</sub>: 50 mm

## Description technique

Code couleur queue VDI	VDI 50
$b_1$	100 mm
$l_1$	100 mm
Queue $\varnothing d_1$	50 mm
$h_6$	60 mm
$h_1$	25 mm
$b_2$	50 mm
$h_5$	50 mm
$h_2$	34 mm
Largeur de queue $b_3$	26 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI