

Garant
MicroClamp – mandrin porte-forets de précision, HSK-E 40 A = 46, Type: 0,2-3

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 308394 0,2-3 |
| GTIN | 4045197556875 |
| Classe d'article | 31H |

Description
Exécution:

- Pour rotation à droite et à gauche.
- Concentricité < 0,01 mm.
- Couple transmissible 7 Nm.
- Vitesse de rotation admissible: 60 000 tr/min.
- Couple de serrage admissible 2 Nm.

Livraison:

Avec clé de serrage munie d'une poignée transversale.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880.

Méthode d'usinage: UGV

Ø plage de serrage D₁: 0,2 - 3,4 mm

Ø ext. D: 19 mm

Ø D₂: 12 mm

Clé de serrage de rechange: 627425 2

Description technique

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Ø plage de serrage D ₁ | 0,2 - 3,4 mm |
| Clé de serrage de rechange | 627425 2 |
| Ø D ₂ | 12 mm |

| | |
|--|---------------------------------|
| Ø ext. D | 19 mm |
| Support | HSK-E 40 A = 46 |
| Norme de porte-outils | DIN 69893 |
| Norme de porte-outils | ISO 12164-1 |
| Forme | E |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min ⁻¹ |
| Méthode d'usinage | UGV |
| Type de produit | Micro-mandrin |

Accessoires

| | |
|---|----------|
| Clé 6 pans avec poignée en T Hexagonal 2 mm | 627425 2 |
| Clé 6 pans, avec poignée en T 6 pans 2 mm | 627481 2 |